

HOLEX**Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vrtanie závitov a vystružovanie, ET 25, Menovitý upínací Ø d: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309447 4 |
| GTIN | 4045197783004 |
| Trieda položky | 32Z |

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé **chyby centra** (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitov a líčovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.**Použitie:**

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Upozornenie:Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.****Technický opis**

| | |
|----------------------|---------------|
| Menovitý upínací Ø d | 4 mm |
| Upínač | ET 25 |
| Norma | Výrobná norma |
| Vonkajší Ø D | 26 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Celková dĺžka L | 35 mm |
| Axiálna kompenzácia | 0,1 mm |
| Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,4 mm |
| Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,05 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |