

**HOLEX****Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vrtanie závitov a vystružovanie, ET 32, Menovitý upínací Ø d: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309448 5
GTIN	4045197783103
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

Tvrdené a brúsené.

**Výhoda:**Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé **chyby centra** (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitov a líčovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.**Použitie:**

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Upozornenie:**Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.****Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	5 mm
Upínač	ET 32
Norma	Výrobná norma
Vonkajší Ø D	33 mm

Celková dĺžka L	42,5 mm
Axiálna kompenzácia	0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu	0,5 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie	0,1 mm
Druh produktu	Upínacia klieština