

HOLEX**Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vrtanie závitov a vystružovanie, ET 25, Menovitý upínací Ø d: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309447 7
GTIN	4045197783042
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé **chyby centra** (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitov a líčovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.**Použitie:**

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Upozornenie:Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.****Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	7 mm
Upínač	ET 25
Norma	Výrobná norma
Vonkajší Ø D	26 mm

Celková dĺžka L	35 mm
Axiálna kompenzácia	0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu	0,4 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie	0,05 mm
Druh produktu	Upínacia klieština