

**HOLEX****Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vrtanie závitov a vystružovanie, ET 16, Menovitý upínací Ø d: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309445 6
GTIN	4045197782885
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

Tvrdené a brúsené.

**Výhoda:**Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé **chyby centra** (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitov a líčovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.**Použitie:**

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Upozornenie:**Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.****Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	6 mm
Upínač	ET 16
Norma	Výrobná norma
Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	29 mm

Axiálna kompenzácia	0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu	0,3 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie	0,05 mm
Druh produktu	Upínacia klieština