

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	4
Ø D ₂	29 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Celková dĺžka L _{celk}	43 mm
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Montážny závit M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm

Séria	Hi5
Prevedenie stopky	so závitom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP