

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	52 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,4 mm
Ø D_3	37,6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Vnútorne chladenie	áno
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219884