



## Súprava skrutkovacích hrotov BiTorsion 30-dielna súprava, potiahnuté diamantom



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675797
GTIN	4013288179814
Trieda položky	63H

### Popis

#### Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

#### Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675510 2 ks Vel. 1/25; 4 ks Vel. 2/25; 1 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675530 2 ks Vel. 1/25; 4 ks Vel. 2/25; 1 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: podobne Č. 675550 2 ks Vel. TX10; 2 ks Vel. TX15; 3 ks Vel. TX20; 3 ks Vel. TX25; 1 ks Vel. TX30; 1 ks Vel. TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

### Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	Bit-Check 30 Diamond 1

Dĺžka bitu	25 mm
Počet dielov	30
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675530 2/25
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675530 3/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion, potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675530 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675510 3/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675510 2/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion potiahnutý diamantom Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675510 1/25