

Ansell**Rukavice proti porezaniu a teplu, pár ActivArmr 70-765, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094622 11
GTIN	10076490485600
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Vantage® 70-765. Kevlar® ochranné rukavice proti porezaniu, kombinované s kvalitnou kožou na dlaňovej časti. So **zosilnenými palcami** a švami na chrbte prstov pre zvýšenú ochranu proti porezaniu. Vhodné na uchopovanie obrobkov (napr. plechov) na robotických zvaracích pracoviskách.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	11
Kategória ochrany	kategória III
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň X
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
EN 388	4X43D

EN 407	X1XXXX
Kontaktné teplo do	200 °C
Podkladový materiál	Nylon, Akryl, Kevlar®
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Farba	sivá/zelená
Použitie	viacrazové
Dĺžka	235 mm
Obsah	12
Pranie	40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia	Allround
Rozsah použitia	Heavy Duty
Technológia štrikovania	10G
Trieda ochrany pred rezom	D
Hmotnosť	88,7 g
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice