

**Ansell****Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094625 8
GTIN	10076490492363
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

**HyFlex® 11-501. Rukavice proti prerezaniu** s nitrilovým povlakom s dodatočnou ochranou proti horúčave a striekancov taveniny. **Vysoká pohyblivosť** vďaka technológii Ansell Intercept Technology™. **Antistatické podľa EN 1149.**

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	8
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória III
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov

Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň X
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktné teplo do	100 °C
Podkladový materiál	Lycra®, Kevlar®
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Farba	tyrkysová/sivá
Materiál	Nitril
Použitie	viacrazové
Dĺžka	206 mm
Obsah	12
Pranie	40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	13G
Trieda ochrany pred rezom	D
Norma	EN 407
Hmotnosť	25,9 g
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice