

Ansell**Rukavice na ochranu proti chladu, pár ActivArmr® 97-011, Veľkosť rukavíc: 8**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094823 8
GTIN	76490457211
Trieda položky	04P

Popis

Prevedenie:

ActivArmr® 97-011. Zimné rukavice s 3/4nitrilovou vrstvou proti vplyvom vetra, vlhku a chladu. **Dobrá spoľahlivosť uchopenia** vďaka zdrsnenému povlaku. S **priedušnou dvojitou tkaninou** a mäkkou vnútornou podšívku.

Prevedenie reklamného textu:

ActivArmr® 97-011. Zimné rukavice s 3/4nitrilovým povlakom proti vplyvom vetra, tekutinami a chladu.

- **Dobrá spoľahlivosť uchopenia** vďaka zdrsnenému povlaku na jej vnútornej časti.
- **Dobrá viditeľnosť** vďaka oranžovo sfarbenému podkladovému materiálu z polyesterakrylu.
- **S priedušnou dvojitou tkaninou a mäkkou vnútornou vložkou.**

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Použitie reklamného textu:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Séria	ActivArmr®
Druh rukavíc	Ochranné rukavice proti chladu
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	6
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	10G
Trieda ochrany pred rezom	A
Dĺžka	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Podkladový materiál	Polyester, akryl
Materiál	Nitril
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Farba	čierna / oranžová
Hmotnosť	72,1 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu