

**Vysávač na mokré a suché vysávanie AERO, Označenie výrobcu: 21-01****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Robustný a výkonný vysávač na **mokré a suché vysávanie** s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. **Účinnosť oddelovania > 99,9 %.** Kompaktný viacúčelový vysávač so systémom Push & Clean **na čistenie filtra.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, filtra na mokré vysávanie a umývateľnej filtračnej jednotky (PET).

Upozornenie:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Technický opis

Funkcia vyfukovania	áno
Hmotnosť	7,5 kg
Objemový prietok vzduchu	60 l/s
Objem kontajnera	20 l

Šírka	385 mm
Dĺžka sacej hadice	2,5 m
Počet turbín	1
Výška	505 mm
Príkonnosť	1250 W
Dĺžka	375 mm
Ø hadice	32 mm
Označenie výrobcu	AERO 21-01 PC
Účinnosť oddelovania	99,9 %
Vákuum	210 mbar
Dĺžka kábla	5 m
Pracovná hlučnosť	64 dB(A)
Čistenie filtra	system Push & Clean
Filtračný systém	filtračná jednotka PET
Zvláštnosť	kompaktný
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele Označenie výrobcu 8074	078556 8074
Podlahová tryska, široká 400 mm Označenie výrobcu 3666	078555 3666