

**HOLEX****Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Trieda položky	92L

**Popis****Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z hliníka s pevne priskrutkovaním spojením stupienkov a nosníka, 80 mm hlboké, drážkované stupienky. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii. Protišmykové pätky rebríka. Sklon rebríka 20°. Rozostup stupienkov 235 mm.

**Norma:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technický opis**

spodná vonkajšia šírka	0,43 m
Prístup	obojsstranná
Hmotnosť	4,4 kg
Pracovná výška cca.	2,25 m
Dĺžka rebríka	0,69 m
Schod Prevedenie	Stupeň

Dĺžka L	0,69 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík