

HOLEX**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Trieda položky	92L

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z hliníka s pevne priskrutkovaním spojením stupienkov a nosníka, 80 mm hlboké, drážkované stupienky. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii. Protišmykové pätky rebríka. Sklon rebríka 20°. Rozostup stupienkov 235 mm.

Norma:

Gemäß DIN EN 131.

Technický opis

Dĺžka rebríka	0,93 m
Hmotnosť	5,8 kg
Prístup	obojsstranná
Pracovná výška cca.	2,5 m
spodná vonkajšia šírka	0,46 m
Schod Prevedenie	Stupeň

Dĺžka L	0,93 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík