

**Príložný uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 1000X500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Trieda položky	42F

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Pravouhlosť	0,12 mm
Prierez ramena	50×10 mm
Dĺžka ramien	1000×500 mm
Norma	DIN 875
Presnosť	2
Druh produktu	Príložný uholník

