

## HEDI

### Plastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 40B



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081127 40B
GTIN	
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

So zásuvkami pre krajiny **F, B, PL a CZ**. So samozatváracími krytmi. Na **trvalé** vonkajšie použitie. Zodpovedá DGUV I 203-005 (predtým BGI 600).

PU pancierový kábel Plus.

##### Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

#### Technický opis

Materiál kábla	pancierový kábel
Dĺžka kábla	40 m
Zloženie kábla	3G1,5

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Trieda kábla	H07BQ-F
Materiál púzdra	Plast
Počet zásuviek	3
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon