

## HEDI

### Plastový káblový bubon, Typ: 25N



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081125 25N
GTIN	4003644000074
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi. So samozatváracími krytmi. Na **trvalé** vonkajšie použitie. Zodpovedá DGUV I 203-005 (predtým BGI 600).

##### Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

#### Technický opis

Zloženie kábla	3G1,5
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Materiál kábla	neoprén
Dĺžka kábla	25 m
Trieda kábla	H07RN-F

Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16A) W
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Počet zásuviek	3
Materiál púzdra	Plast
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon