



Strojové LED svetidlo oblé, Typ: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081435 250
GTIN	4260131235498
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Robustné LED svetidlá v **hliníkovom kryte** a saténovom akrylátovom paneli pre **homogénne 160-stupňové osvetlenie**.

- **S nízkym odrazom, bez oslnenia a blikania .**
- **Pripojenie k 24 V napájaciemu zdroju alebo 24 V ovládaniu stroja.**

Otočná.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane pogumovaných magnetov, napájacieho zdroja.

Technický opis

Svetelný tok	900 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný výkon	9 W

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	250 mm
Ø hlavy	40 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Druh produktu	Strojné svietidlo