

Erdi**Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 230mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767055 230
GTIN	4010220031964
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc z ušľachtilej ocele (min. HRC 61). Kompaktná hlava nožníc so závitom hlavy s čiastočným zapustením. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie. Znížený uhol otvárania úchytu pre optimalizovanú manipuláciu pri rovnakej dĺžke strihu. Centrická uzávača pre jednoduchú obsluhu bez prechytávania (pre pravákov aj ľavákov).

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Výhoda:

Extrémne robustná konštrukcia s vložkou zo spekanej ocele pre ľahké rezanie bez opotrebovania. Vynaloženie minimálnej sily pri menšom rozsahu otvárania úchytov a dvojité pánkovo prevod.

Technický opis

Celková dĺžka	230 mm
Dĺžka ostria	30 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice