




Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielna rozmery v palcoch



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630561
GTIN	4018754261604
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/8 palca (americké veľkosti).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631100

veľ. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Predĺženia: 2 ks č. 632400

veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozmery cez steny	palcový
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	3/16-1/2 palec
Počet dielov	13
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Univerzálny klb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50