



Sada nástrčných klúčov QuickRelease, 3/8 palcový štvorhran 19-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633991
GTIN	4018754260683
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

QuickRelease Súprava v plastovom boxe ABS odolnom proti prasknutiu s penovou vložkou. Račňa, predĺženie, kardanový kĺb a nástrčná hlavica vytvárajú **priechodnú, pevne spojenú jednotku**. Stlačením tlačidla sa dá bezpečné spojenie rýchlo a ľahko opäť uvoľniť.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 14 ks č. 637000

veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Priečna rukoväť QR: 1 ks č. 635750

Predĺženia QR: 2 ks č. 635645 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb QR: 1 ks č. 636250

Račňa QR: 1 ks č. 635155

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	8-22 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec

Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	19
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka	322 mm
Šírka	134 mm
Výška	57 mm
s QuickRelease	áno
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 19	637000 19
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 22	637000 22
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 13	637000 13
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 16	637000 16
Univerzálny kľb 3/8 palcaQuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 240	635645 240
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 15	637000 15
Priečna rukoväť, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 165	635750 165
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11	637000 11
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 21	637000 21
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 9	637000 9
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 17	637000 17
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 10	637000 10
Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 75	635645 75
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 12	637000 12
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 14	637000 14
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 18	637000 18
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 8	637000 8

