



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 33-dielna metrické rozmery/ palce



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634711
GTIN	4018754260430
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/  
vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M4 – M14, pre skrutky / matice so  
závitom do 9/16 palca (americké rozmery).

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 12-hranné: 16 ks č. 637000

veľ. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Nástrčné hlavice 12-hranné: 12 ks č. 637100 veľ. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;  
3/4; 13/16; 7/8

T-rukoväť: 1 ks č. 635700

Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200

Račňa: 1 ks č. 635000

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	7-22 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	1/4-7/8 palec
Rozmery cez steny	metrické / palcové
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Počet dielov	33
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Dĺžka	413 mm
Šírka	230 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 18	637000 18
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 3/8	637100 3/8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 7/16	637100 7/16
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 13	637000 13
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11/32	637100 11/32
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 9/16	637100 9/16
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 5/16	637100 5/16
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 9	637000 9
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 15	637000 15
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 20	637000 20
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 7	637000 7

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11	637000 11
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 17	637000 17
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 3/4	637100 3/4
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 5/8	637100 5/8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 19	637000 19
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 16	637000 16
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 12	637000 12
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 14	637000 14
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 1/2	637100 1/2
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 10	637000 10
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 21	637000 21
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 22	637000 22
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 1/4	637100 1/4
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11/16	637100 11/16
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 8	637000 8