



Sada nástrčných klúčov a očkoploché klúče, štvorhran 1/2 palca 47-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638561
GTIN	4018754261178
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M22. Zapaľovacie sviečky 16 a 20,8 mm.

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 19 ks č. 642200
veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks č. 642450
veľ. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 643200
veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000
veľ. 75; 130; 255

Kardanový klb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račna: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Vidlicový/očkový kľúč: 13 ks č. 613500

veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-12 mm
Počet dielov	47
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-34 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	481 mm
Šírka	288 mm
Výška	82 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 20,8	642450 20,8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 9	642200 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642200 32

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 24	613500 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642450 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642200 34
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642200 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 10	643200 10
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 5	643200 5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 12	613500 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 8	643200 8
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 14	613500 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642200 11
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 10	613500 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642200 15
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 6	643200 6
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 4	643200 4
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 7	643200 7
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642200 8

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 21	613500 21
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643200 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642200 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 18	613500 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642200 10
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2