



## Sada hlavíc s tisíchranom, 1/2 palcový štvorhran 8-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639511
GTIN	4018754261680
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa DIN 3122/3123;  
**nástrčné hlavice** podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

**Použitie:**

Pre viaczubé skrutky/skrutky XZN so závitom M6 – M14.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástavce: 5 ks č. 642800 (krátky)

veľ. M6; M8; M10; M12; M14

3 ks č. 642900 (dlhý)

veľ. M8; M10; M12

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	8
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®

Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca pre skrutky M6	642800 M6
Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca pre skrutky M14	642800 M14
Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca pre skrutky M8	642800 M8
Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca pre skrutky M12	642800 M12
Viacbodový skrutkovač, 1/2 palca, dlhý pre skrutky M8	642900 M8
Viacbodový skrutkovač, 1/2 palca, dlhý pre skrutky M10	642900 M10
Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca pre skrutky M10	642800 M10
Viacbodový skrutkovač, 1/2 palca, dlhý pre skrutky M12	642900 M12