



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 15-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633816 6
GTIN	4018754260713
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavcami č. 637200.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 11 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240

Kardanový kľb: 1 ks č. 636200

Račňa: 1 ks č. 635000

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	15
Rozmery cez steny	metrické
Balenie	ABS plastový box

Délka	322 mm
Šírka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8