



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633916 12
GTIN	4018754260751
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavcami č. 637000.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná ocel, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 635700

Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240

Kardanový kľb: 1 ks č. 636200

Račňa: 1 ks č. 635000

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-22 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Počet dielov	19
Dĺžka	322 mm
Šírka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
Prostrčná ráčna s krátkou rukojetí, 1/4 palce	632600