



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 24-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634316 6
GTIN	4018754260454
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. So 6-hrannými nástrčnými hlavcami č. 637200

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre zapalovacie sviečky a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné, resp. 6-hranné: 11 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice na zapalovacie sviečky: 1 ks č. 637310 veľ.16

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-rukoväť: 1 ks č. 635700

Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200

Račňa: 1 ks č. 635000

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	24
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-10 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	413 mm
Šírka	230 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637600 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 7	637600 7
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637600 6
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637600 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637600 4
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637600 10
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637600 5
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky Rozmer cez steny 16	637310 16
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8