



## Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 15-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637714 6
GTIN	4018754260874
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 642200.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Násady nástrčného klúča: 12 ks veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 predĺženia: Č. 641000 veľ. 130; 255

1 račňa: č. 640100

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	15
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-32 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Balenie	ABS plastový box

Délka	413 mm
Šírka	226 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

### Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255