



Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 22-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637816 6
GTIN	4018754260904
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642200.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 16 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

T-rukoväť: 1 ks 641300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kľb: 1 ks č. 641600

Račňa: 1 ks č. 640100

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	22
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-32 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130