



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 28-dielne, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637916 12 |
| GTIN | 4018754260843 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 642100.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 22 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

| | |
|---|----------|
| Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 8-32 mm |
| Počet dielov | 28 |
| Rozmery cez steny | metrické |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč |
| Dĺžka | 454 mm |
| Šírka | 253 mm |
| Výška | 64 mm |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |