



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 28-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637916 6
GTIN	4018754260850
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 642200.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 22 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	28
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-32 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2