



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 31-dielne, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638016 12
GTIN	4018754260881
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642100.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M18.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 17 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643200 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	4-14 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	8-32 mm
Počet dielov	31
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643200 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643200 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 7	643200 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643200 4
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643200 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643200 12
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643200 14
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643200 5
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130