

**LED reflektor, 230 V, Príkon: 42W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081265 42
GTIN	5708997354421
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.**
- **Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.**

Pracovné osvetlenie NOVA s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Hmotnosť	2660 g
Príkon	42 W
Farba svetla	6000 K
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Svetelný tok	600 - 6000 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Celková dĺžka	267 mm
Celková šírka	87 mm
Celková výška	262 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	NOVA 6K
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor