



LED akumulátorové pracovné svetidlo, Typ: 26



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081254 26
GTIN	5708997354414
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.**
- **Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.**

Pracovné osvetlenie NOVA s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania. Vďaka duálnemu systému sa dá používať ako mobilný akumulátorový reflektor, ako aj so sieťovým káblom. Indikátor stavu nabitia, zobrazenie zostávajúceho času prevádzky, možnosť stmievania v 5 stupňoch.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky.

Technický opis

Svetelný tok	400 - 4000 lm
--------------	---------------

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	1 - 14 h
Zóna ATEX	žiadna
Teplota farby	6000 K
Napätie akumulátora	11,1 V
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	4,4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	235 mm
Celková výška	233 mm
Celková šírka	88 mm
Hodnota CRI	80
Hmotnosť	1780 g
Príkon	29 W
Označenie výrobcu	NOVA 3K C+R
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 4400	081431 4400
---	-------------