



## LED akumulátorové pracovné svetidlo, Typ: 42



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081254 42
GTIN	5708997354438
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.**
- **Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.**

**Pracovné osvetlenie NOVA** s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania. Vďaka duálnemu systému sa dá používať ako mobilný akumulátorový reflektor, ako aj so sieťovým káblom. Indikátor stavu nabitia, zobrazenie zostávajúceho času prevádzky, možnosť stmievania v 5 stupňoch.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky.

### Technický opis

Kapacita akumulátora	5,2 Ah
----------------------	--------

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Napätie akumulátora	11,1 V
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	600 - 6000 lm
Zóna ATEX	žiadna
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	1 - 12 h
Celková šírka	92 mm
Celková dĺžka	275 mm
Celková výška	275 mm
Hodnota CRI	80
Hmotnosť	2600 g
Príkon	42 W
Označenie výrobcu	NOVA 5K 42W
Druh produktu	Pracovné svetidlo