

**LED akumulátorový plošný žiarič, Príkon: 18W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081266 18
GTIN	5708997354513
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.
S 2 stupňami osvetlenia a s dobou svietenia až 3 hodiny. Stavacia noha z ocele, práškovo nanášaný lak.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pre:

Statív s trojnožkou Č. 081252 Veľ. 1,35-3.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	2500 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Teplota farby	6500 K

Zóna ATEX	žiadna
Napätie akumulátora	11,1 V
Trvanie osvetlenia	3 h
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Celková výška	280 mm
Celková šírka	103 mm
Celková dĺžka	288 mm
Svetelný tok Úroveň 2	750 lm
Hodnota CRI	80
Hmotnosť	1600 g
Označenie výrobcu	VEGA 1500 C+R
Druh produktu	Plošné svietidlo