

**KERN****Plošná váha, typ DS s vysokým rozlíšením, maximálny rozsah váženia: 16**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479610 16
GTIN	4045761096226
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Robustná plošinová váha použiteľná ako váha na balíky, v priemysle a ako počítacia váha.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 18 mm tiež oddelená od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou ohybného kábla,**
- **Robustná plošina s pracovným ochranným krytom pre zobrazovaciu jednotku.**
- **Jednoduchá, intuitívna navigácia v (áno/nie) dialógovom okne na displeji.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor (akumulátor na vyžiadanie).**
- **Váhové jednotky (napr. hmotnosť skrutky) sú voľne programovateľné.**
- **S automatickou referenčnou optimalizáciou na presné počítanie.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné skúšobné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 ks.**
- **Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.**
- **Číselné predbežné tarovanie v prípade známej hmotnosti nádoby. Užitočné pri kontrolách plniacich množstiev.**
- **Percentuálne stanovenie: Zobrazenie odchýlky od referenčnej hmotnosti v % namiesto gramov.**

### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

### Zvláštne príslušenstvo:

Interná a externá batéria, skúšobné závažie, držiak na stenu, tlačiareň a statív na vyžiadanie.

## Technický opis

Označenie výrobcu	DS
Čas zákmitu	3 s
Odčítanie	0,1 g
Kusová hmotnosť minimálna	1 g
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Hmotnosť netto	7,5 kg
Rozmery Vážiaca doska	308×318 mm
Reprodukovateľnosť	0,1 g
maximálny rozsah váženia	0 - 16 kg
Séria	DS
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	0
Menovité napätie	230 V
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	18 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
--	-----------