



Súprava skrutkovacích hrotov 10-dielna súprava, nehrdzavejúca ocel' „Stainless“



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675681
GTIN	4013288111852
Trieda položky	63H

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675490 1 ks Veľ. 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675492 1 ks Veľ. 1/25; 2 ks Veľ. 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675496 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojovacia stopka „Rapidaptor Stainless“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,35

Technický opis

Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	ušľachtilá ocel', INOX
Počet dielov	10

Druh produktu

Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 2/25

675492 2/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Profil Torx® TX30

675496 TX30

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Profil Torx® TX25

675496 TX25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Profil Torx® TX10

675496 TX10

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Profil Torx® TX20

675496 TX20

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 1/25

675492 1/25

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3S

675020 6,3S

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Profil Torx® TX15

675496 TX15

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ
„Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 2/25

675490 2/25