



Súprava bitov, ušľachtilá ocel' „Stainless“ 30-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675796
GTIN	4013288115126
Trieda položky	63H

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadel' spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675490 1 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675492 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675494 1 ks Veľ. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675496 2 ks Veľ. TX10; 2 ks Veľ. TX15; 3 ks Veľ.

TX20; 3 ks Veľ. TX25; 2 ks Veľ. TX30; 1 ks Veľ. TX40

Spojovacia stopka „Rapidaptor Stainless“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3S

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Označenie výrobcu	Bit-Check 30 Stainless 1

Dĺžka bitu	25 mm
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Počet dielov	30
Farebné kódovanie	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 3/25	675492 3/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 2/25	675492 2/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 3/25	675490 3/25
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3S	675020 6,3S
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Šesťhran 3	675494 3
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Profil Torx® TX10	675496 TX10
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Profil Torx® TX25	675496 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Šesťhran 4	675494 4
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 2/25	675490 2/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Šesťhran 5	675494 5
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Profil Torx® TX15	675496 TX15
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 1/25	675492 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“ Veľkosť križovej drážky / celková dĺžka 1/25	675490 1/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca ocel'
„Stainless“ Profil Torx® TX40

675496 TX40

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca ocel'
„Stainless“ Profil Torx® TX30

675496 TX30

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus
nehrdzavejúca ocel' „Stainless“ Šesťhran 2,5

675494 2,5

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3Nehrdzavejúca ocel'
„Stainless“ Profil Torx® TX20

675496 TX20