

HOLEX**Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom,
Rozsah upnutia: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 861320 1500 |
| GTIN | 4045197786210 |
| Trieda položky | 82C |

Popis**Prevedenie:**

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 30 °.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

Technický opis

| | |
|----------------|---------|
| Rozsah upnutia | 1500 mm |
| Vykladanie | 175 mm |

| | |
|------------------------|----------|
| Prierez posuvnej lišty | 40×20 mm |
| Hmotnosť | 12 kg |
| Druh produktu | Zvierka |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------|------------|
| Tlačná doska Typ GSP | 861121 GSP |
| Tlačná doska Typ GSV | 861121 GSV |