

**3M****Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×457 mm, Porovnanie zrnitosti: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558477 240
GTIN	4046719327690
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Pružný flísový brúsny textilný pás odolný voči roztrhnutiu s vysokou **stabilitou hrán**.

**Použitie:**

Na odhrotovanie, matovanie a konečnú úpravu. **Látková podložka s nízkou pružnosťou** je obzvlášť vhodná pre väčšie zaťaženie na brúskach so stlačeným vzduchom.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	240
Prevedenie	A fine
Farba	zelená
Stupeň jemnosti	jemná
Séria	DF-BL
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Atribút Názov produktu	13×457 mm
Druh produktu	Rúnový brusný pás

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný	20-25	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20	H
INOX	vhodný	20	
Ti	vhodný	20	
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Plast, sklolaminát	vhodný	20	
Drevo	vhodný	20	
Nátery	vhodný	20	
Uni	vhodný	20	
suché	vhodný		