

3M**Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×610 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558478 180
GTIN	4046719327591
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Pružný flísový brusný textilný pás odolný voči roztrhnutiu s vysokou **stabilitou hrán**.

Použitie:

Na odhrotovanie, matovanie a konečnú úpravu. **Látková podložka s nízkou pružnosťou** je obzvlášť vhodná pre väčšie zaťaženie na brúskach so stlačeným vzduchom.

Technický opis

Prevedenie	A medium
Porovnanie zrnitosti	180
Farba	cervená
Stupeň jemnosti	stredný
Séria	DF-BL
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	610 mm
Atribút Názov produktu	13×610 mm
Druh produktu	Rúnový brusný pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	20-25	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20	H
INOX	vhodný	20	
Ti	vhodný	20	
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Plast, sklolaminát	vhodný	20	
Drevo	vhodný	20	
Nátery	vhodný	20	
Uni	vhodný	20	
suché	vhodný		