

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 500cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659939 500
GTIN	4560138455166
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Momentový skrutkovač s ochranou proti pretáčaniu na rozličné použitie od sériovej výroby až po údržbu. S blokovacím mechanizmom, ktorý zabráni prestaveniu krútiaceho momentu pri používaní. Šesťhranný tvar blokovania zabráni krúteniu. Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie. Pri ovládaní zľava sa uvoľňovací mechanizmus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Ø	33 mm
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Uchytenie bitu	F 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Hmotnosť	320 g
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	155 mm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaMomentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20