

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 260cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659939 260
GTIN	4560138455111
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Momentový skrutkovač s ochranou proti pretáčaniu na rozličné použitie od sériovej výroby až po údržbu. S blokovacím mechanizmom, ktorý zabráni prestaveniu krútiaceho momentu pri používaní. Šesthranný tvar blokovania zabráni krúteniu. Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. S rukoväťou zo syntetickej živice na lepšie uchopenie.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie. Pri ovládaní zľava sa uvoľňovací mechanizmus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ø	30,5 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Maximálny ťahovací moment	260 cNm
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	2 cNm
Uchytenie bitu	F 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	60 - 260 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,6 - 2,6 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Hmotnosť	270 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Celková dĺžka L	150 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20