



Dutinomer XT, Rozsah merania: 2-2,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Dutinomer XT na **dvojbodové meranie**.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Pozor!:

Dutinomer XT na **dvojbodové meranie**.

Technický opis

Odčítanie	0,002 mm
Rozmer A	0 mm
Štandardná hĺbka merania	9 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20