



Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 3-6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Pozor!:

Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	4 / 5 mm
Počet meracích skrutiek	3

Počet nastavovacích krúžkov	2
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 2-6	020550 2-6
---	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 4	484030 4
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 5	484030 5
Dutinomer XT Rozsah merania 3-4	428500 3-4
Dutinomer XT Rozsah merania 4-5	428500 4-5
Dutinomer XT Rozsah merania 5-6	428500 5-6