

**Nastavitelný čelný klíč rovný, nehrdzavejúca oceľ, Menovitý Ø čapu: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628620 3
GTIN	4020772050504
Trieda položky	63Q

**Popis****Prevedenie:**

Ušľachtilá oceľ, nerezová, s pevným čapom.

**Použitie:**

Pre dvojdielové matice.

**Upozornenie:**

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

**Technický opis**

Nastavitelná vzdialenosť čapov a	11 - 60 mm
Menovitý Ø čapu	3 mm
Typ	758
Označenie výrobcu	758NI
Dĺžka L	160 mm
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
zalomený	nie
rovný	áno
nastavitelná šírka	áno
Druh produktu	Klíče na čelné otvory

