

**Triediaci box, 20-dielny, s voľným čapom a maticou****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628850
GTIN	4020772050665
Trieda položky	63Q

Popis**Prevedenie:**

Po 2 čapy s Ø 4; 5; 6; 7 a 8 mm. Vrátae 10 matíc M6 v prehľadnom plastovom triediacom boxe.

Materiál:

Špeciálna oceľ kalená, popustená na brunýrovaný odtieň.

Vhodné pre:

Kíbový kľúč na čelné otvory č. 628810 od veľ. 80/4 do 125/8 a č. 628820 od veľ. 80/5 do 125/8.

Upozornenie:

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm; tolerančné pole h12.

Technický opis

Menovitý Ø čapu	4 mm
Menovitý Ø čapu	5 mm
Menovitý Ø čapu	6 mm
Menovitý Ø čapu	7 mm
Menovitý Ø čapu	8 mm
vrát. upínacej matice	10 × M6

Typ	764ZB
Označenie výrobcu	764ZB-M6
Počet dielov	10 čapov
Dĺžka	90 mm
Šírka	65 mm
Výška	20 mm
Hmotnosť	95 g
Druh produktu	Čapy kľúča na čelné otvory