



Klíbový klúč na tvár pre momentové klúče, najväčší Ø / nominálny čap Ø: 125/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Trieda položky	63Q

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.

S 4-hranom pohonu na použitie s momentovým klúčom. S výmenným čapom.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Upozornenie:

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm; tolerančné pole h12.

Technický opis

najväčší Ø	125 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	80 - 125 mm
Celková dĺžka	250 mm
Menovitý Ø čapu	6 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Typ	764C
Závit čapu	M6
Označenie výrobcu	764Md
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

Príslušenstvo

Triediaci box, 20-dielny, s voľným čapom a maticou

628850