

Garant**Lupa s LED osvetlením s vloženou šošovkou, Ø šošovky: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491497 160
GTIN	4062406198725
Trieda položky	41M

Popis**Prevedenie:**

Inovatívne navrhnutá lupa s osvetlením pre najvyššie nároky. Veľké priehľadné okienko s Ø 153 mm pre videnie bez skreslenia. Vyvážený, odpružený, presne aretovateľný stojan v robustnom vyhotovení z hliníka (bezfarebne eloxovaný) a vysokovýkonného plastu. Uzavreté kĺby chránia vedenia vo vnútri.

- **Sklená šošovka s absolútnou ochranou proti poškrabaniu – pre neskreslené videnie.**
- **3D kĺb hlavy pre individuálne nastavenie a upevnenie.**
- **Osvetlenie: 112 vysoko výkonných SMD LED, príkon iba 13 W. Svietivosť 5500 Lx plynulo stmievateľné až do 10 %, LED s životnosťou až do 50 000 h.**
- **Segmentové spínanie (vizualizér) umožňuje štruktúru zvýrazňujúce efekty osvetlenia. Úroveň podania farieb 1A pre žiarivé zviditeľnenie farieb.**

Použitie:

V laboratóriu, výrobe, montáži, zabezpečení kvality atď. s najvyššími nárokmi na zrak a ergonomickú obsluhu.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho zdroja 100 – 240 V, 50/60 Hz, krytu šošovky a stolnej svorky č. 491492 veľ. TK.

Vrátane doplnkovej vlozenej šošovky Ø 30 mm.

Upozornenie:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zväčšenie šošovka na strede (x-násobne)	3,5
Vykladanie	1356 mm
Počet LED diód	48
Ø šošovky	160 mm
Dĺžka Kľbové rameno A	500 mm
Dĺžka Kľbové rameno B	484 mm
Ø hlavy	250 mm
Zväčšenie (x-násobne)	1,9
Druh produktu	Lupa s osvetlením

Príslušenstvo

Stolová noha pre lupu s LED osvetlením Typ TK	491492 TK
---	-----------