

**TK odhlovač 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8107 1
GTIN	4062406199579
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm.****Ako č. 208107.****Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.**Technický opis**

Rozmer S	0,7 mm
Počet zubov Z	3
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Ø stopky D _s	3 mm
Ø rezných hrán D _c	1 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,005 mm
Celková dĺžka L	38 mm
Obsah	5

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

TK odihlovač90° Ø h6 DC 1

208107 1